

0850BM14E0016T

Osa numero:	0850BM14E0016T
Valmistaja / merkki:	Johanson Technology
Tuotteen Kuvaus	BALUN 770MHZ-928MHZ 50/50 0603
lomakkeissa:	0850BM14E0016T.pdf
RoHS-tila	Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
Varaston kunto	194124 pcs stock
Lähetys	Hong Kong
Lähetysreitti	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[TARJOUSPYINTÖ](#)

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.

0850BM14E0016T: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	0850BM14E0016T
VALMISTAJA	Johanson Technology
KUVAUS	BALUN 770MHZ-928MHZ 50/50 0603
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lyijytön / RoHS-yhteensopiva
SAATAVANA OLEVA MÄÄRÄ	194124 pcs
TIETOLOMAKE	0850BM14E0016T.pdf
SARJA	-
RETURN LOSS (MIN)	9.5dB
VAIHE ERO	180° ±15°
PAKKAUS	Cut Tape (CT)
PAKKAUS / CASE	0603 (1608 Metric)
MUUT NIMET	712-1621-1
ASENUSTYYPPI	Surface Mount
KOSTEUDEN HERKKYYS (MSL)	1 (Unlimited)
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Lead free / RoHS Compliant
INSERTION LOSS (MAX)	1.8dB
IMPEDANSSI - EPÄSYMMETRINEN / BALANCED	50 / 50 Ohm
TAAJUUSALUE	770MHz ~ 928MHz
YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS	RF Balun 770MHz ~ 928MHz 50 / 50 Ohm 0603 (1608 Metric)

Liittyvät tunnisteet

Johanson Technology 0850BM14E0016T	0850BM14E0016T Jakelija	0850BM14E0016T-toimittaja
0850BM14E0016T Hinta	0850BM14E0016T Kuvat	0850BM14E0016T Kuva
0850BM14E0016T PDF -datata	0850BM14E0016T Lataa tietosivu	0850BM14E0016T-tietosivu
0850BM14E0016T Varasto	Osta 0850BM14E0016T	Osta Johanson Technology 0850BM14E0016T
Johanson Technology 0850BM14E0016T	Johanson Technology toimittaja	Johanson Technology Jakelija
Johanson Technology 0850BM14E0016T	Johanson 0850BM14E0016T	Johanson Technology Inc. 0850BM14E0016T

Liittyvät tuotteet

<p>0851.0183 valmistajat: Schurter Kuvaus: DRAWER 2-FUSE 5X20 Varastossa: 53608 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0850891079 valmistajat: Affinity Medical Technologies - a Molex company Kuvaus: PRESS TOOL 96P-6043 C-PIN Varastossa: 32 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>0850AS44A1900E valmistajat: Johanson Technology Kuvaus: GSM SP10T ANTENNA SWITCH MODULE Varastossa: 2793 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>08511 valmistajat: Essentra Components Kuvaus: HANDLE 64MM ZAMAK CHROME FINISH Varastossa: 10583 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>0850890490 valmistajat: Affinity Medical Technologies - a Molex company Kuvaus: PRESS IN TOOL 6035 POWER CONT Varastossa: 4676 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0851 000 P2G0 560 J valmistajat: CTS Electronic Components Kuvaus: CAP CER 56PF P2G Varastossa: 5565 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>0850891055 valmistajat: Affinity Medical Technologies - a Molex company Kuvaus: DIN 41612 VERT F PF TOOL 48P Varastossa: 17 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0850890529 valmistajat: Affinity Medical Technologies - a Molex company Kuvaus: SINGLE INSERT TOOL 7033007000 Varastossa: 249 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>0851-0-15-20-82-14-11-0 valmistajat: Mill-Max Kuvaus: POWER SPRING PIN Varastossa: 80136 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0851 000 P2G0 560 JLF valmistajat: CTS Electronic Components Kuvaus: CAP CER 56PF P2G Varastossa: 4374 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>0850891017 valmistajat: Affinity Medical Technologies - a Molex company Kuvaus: DIN 41612 VERT FEM PF TOOL 48 Varastossa: 36 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0851026 valmistajat: Phoenix Contact Kuvaus: END COVER GRAY Varastossa: 37446 pcs</p> <p>RFQ</p>