

IDT (Integrated Device Technology)

Technology)

8N4Q001EG-0130CDI8

Osa numero:	8N4Q001EG-0130CDI8
Valmistaja / merkki:	IDT (Integrated Device Technology)
Tuotteen Kuvaus	IC OSC CLOCK QD FREQ 10CLCC
lomakkeissa:	PDF 1.8N4Q001EG-0130CDI8.pdf PDF 2.8N4Q001EG-0130CDI8.pdf
RoHS-tila	Sisältää lyijyä / RoHS-standardia
Varaston kunto	6141 pcs stock
Lähetys	Hong Kong
Lähetysreitti	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

TARJOUSPYNTÖ

Kuva voi olla edustus. Katso tuotetiedot.

8N4Q001EG-0130CDI8: n tekniset tiedot

OSA NUMERO	8N4Q001EG-0130CDI8
VALMISTAJA	IDT (Integrated Device Technology)
KUVAUS	IC OSC CLOCK QD FREQ 10CLCC
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Sisältää lyijyä / RoHS-standardia
SAATAVANA OLEVA MÄÄRÄ	6141 pcs
TIETOLOMAKE	PDF 1.8N4Q001EG-0130CDI8.pdf PDF 2.8N4Q001EG-0130CDI8.pdf
JÄNNITE - SUPPLY	3.135 V ~ 3.465 V
TYYPPI	Clock Oscillator
TOIMITTAJA DEVICE PACKAGE	10-CLCC (7x5)
SARJA	FemtoClock® NG
PAKKAUS	Tape & Reel (TR)
PAKKAUS / CASE	10-CLCC
MUUT NIMET	IDT8N4Q001EG-0130CDI8 IDT8N4Q001EG-0130CDI8-ND
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40°C ~ 85°C
ASENNUSTYYPPI	Surface Mount
KOSTEUDEN HERKKYYS (MSL)	1 (Unlimited)
LYIJYTÖN TILA / ROHS-TILA	Contains lead / RoHS non-compliant
TAAJUUS	174.8MHz
YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS	Clock Oscillator IC 174.8MHz 10-CLCC (7x5)
NYKYINEN - SUPPLY	160mA
LASKEA	-

Liittyvät tunnisteet

IDT (Integrated Device Technology) 8N4Q001EG-0130CDI8	8N4Q001EG-0130CDI8 Jakelija	8N4Q001EG-0130CDI8-toimittaja
8N4Q001EG-0130CDI8 Hinta	8N4Q001EG-0130CDI8 Kuvat	8N4Q001EG-0130CDI8 Kuva
8N4Q001EG-0130CDI8 PDF -data	8N4Q001EG-0130CDI8 Lataa tietosivu	8N4Q001EG-0130CDI8-tietosivu
8N4Q001EG-0130CDI8 Varasto	Osta 8N4Q001EG-0130CDI8	Osta IDT (Integrated Device Technology) 8N4Q001EG-0130CDI8
IDT (Integrated Device Technology) 8N4Q001EG-0130CDI8	IDT (Integrated Device Technology) toimittaja	IDT (Integrated Device Technology) Jakelija
IDT (Integrated Device Technology) 8N4Q001EG-0130CDI8	IDT 8N4Q001EG-0130CDI8	IDT (Integrated Device Technology) 8N4Q001EG-0130CDI8
IDT, Integrated Device Technology Inc 8N4Q001EG-0130CDI8	Integrated Device Technology (IDT) 8N4Q001EG-0130CDI8	

Liittyvät tuotteet

<p>8N4Q001EG-0132CDI valmistajat: IDT (Integrated Device Technology) Kuvaus: IC OSC CLOCK QD FREQ 10CLCC Varastossa: 4802 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	<p>8N4Q001EG-0131CDI valmistajat: IDT (Integrated Device Technology) Kuvaus: IC OSC CLOCK QD FREQ 10CLCC Varastossa: 5557 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>
<p>8N4Q001EG-0130CDI valmistajat: IDT (Integrated Device Technology) Kuvaus: IC OSC CLOCK QD FREQ 10CLCC Varastossa: 5809 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	<p>8N4Q001EG-0132CDI8 valmistajat: IDT (Integrated Device Technology) Kuvaus: IC OSC CLOCK QD FREQ 10CLCC Varastossa: 5898 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>
<p>8N4Q001EG-0131CDI8 valmistajat: IDT (Integrated Device Technology) Kuvaus: IC OSC CLOCK QD FREQ 10CLCC Varastossa: 5172 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	<p>8N4Q001EG-0129CDI valmistajat: IDT (Integrated Device Technology) Kuvaus: IC OSC CLOCK QD FREQ 10CLCC Varastossa: 5825 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>
<p>8N4Q001EG-0133CDI valmistajat: IDT (Integrated Device Technology) Kuvaus: IC OSC CLOCK QD FREQ 10CLCC Varastossa: 4515 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	<p>8N4Q001EG-0129CDI8 valmistajat: IDT (Integrated Device Technology) Kuvaus: IC OSC CLOCK QD FREQ 10CLCC Varastossa: 6149 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>
<p>8N4Q001EG-0133CDI8 valmistajat: IDT (Integrated Device Technology) Kuvaus: IC OSC CLOCK QD FREQ 10CLCC Varastossa: 5978 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	<p>8N4Q001EG-0128CDI8 valmistajat: IDT (Integrated Device Technology) Kuvaus: IC OSC CLOCK QD FREQ 10CLCC Varastossa: 6394 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>
<p>8N4Q001EG-0127CDI8 valmistajat: IDT (Integrated Device Technology) Kuvaus: IC OSC CLOCK QD FREQ 10CLCC Varastossa: 5831 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>	<p>8N4Q001EG-0128CDI valmistajat: IDT (Integrated Device Technology) Kuvaus: IC OSC CLOCK QD FREQ 10CLCC Varastossa: 4829 pcs</p> <p style="text-align: center;">RFQ</p>